

# PRODUKTBLAD

Bärläktssteg cc 250 mm

Art nr 0761..



***Benders Bärläktssteg används på hus med fasadhöjd på högst 4 meter och taklutningen max 45 grader för att på ett säkert sätt ta sig upp till skorstenen, takbryggan m.m. Kravställningen kan skilja mellan olika områden. Bärläktssteg kan kräva kompletteras med säkerhetskrok för livlina. Kolla alltid vad som gäller i ditt område!***

Bärläktssteg monteras enkelt genom att haka byglarna över både takpanna och bärläkten i pannans lägsta del. Notera att läkten inte får vara skarvad eller vara försvagad av t ex kvistar där bärläktsstegen skall sitta.

Vid montering av bärläktssteg behöver urspårning av pannan göras. Detta förhindrar att pannan lyfts. Vid falsat lertegel måste både övre och undre pannan spåras ur. Bärläktsstegen skall monteras på rad rakt ovanför varandra och får inte förskjutas i sidled.

Bärläktssteget är ställbart och kan användas för läktjocklek 25-45 mm.

Bärläktssteg cc 250 mm används till våra takpannor Exklusiv 1-kupig, Carisma platt och Höganäs 2-kupig lertegel.

## Artikelinformation

Vikt	1,0 kg
Material	Förzinkat stål
Yta	Pulverlackerad
Färg	Svart (20), tegelröd (24), galvad (90)
Antal st/kartong	10 st
Antal st/pall	160 st

