

## SMÅPACK TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD, FZB

### ANVÄNDNINGSMÅL

ESSVE Träskruv ESSDRIVE är avsedd för de flesta montage i spånskivor, trä, plast, beslag, plugg mm, inomhus.

### BESKRIVNING

Skraven är tillverkade av seghärdat stål med blankförzinkad ytbehandling, C1. Den är försedd med TX-fäste/bits. Skruven har en patenterad huvudform som minimerar flisning och ger ett snyggt slutresultat. ESSDRIVE är tillverkad av ett högkvalitativt stål och är härdad extra seg för bästa möjliga hållbarhet. På skruv som är 70 mm och längre finns det en extra fräsgång direkt efter den vanliga trögången, detta för att underlätta montage av längre och grövre skruv. Huvudet är försedd med skärspår som kapar träfibrerna och försänker skruven med en slät yta utan stickor. Huvudet fungerar dessutom utmärkt i försänkta beslag då det inte har utstående ribbor.


ESSVE Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud finns även i ytbehandling Corroseal, samt i rostfri A2 och A4.

ESSVE Träskruv ESSDRIVE uppfyller CE kravet genom EN 14592 för dimensionerna 3,0 – 5,0 mm och ETA-23/0747 för dimensionen 6,0 mm.

ESSVE Träskruv ESSDRIVE FZB är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se [BASTAonline.se](http://BASTAonline.se) för aktuell registreringsstatus.

### MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-2000/min



Trä

| Specifikation      |                |
|--------------------|----------------|
| Ytbehandling       | Blankförzinkad |
| Huvudmaterial      | Stål           |
| Korrosivitetsklass | C1             |
| Miljökodning       | Inomhus        |



| Småpack  |          |       |                |           |      |                    |          |    |
|----------|----------|-------|----------------|-----------|------|--------------------|----------|----|
| Art nr   | Diameter | Längd | Huvud diameter | Gänglängd | Bits | Förpackning        | Innehåll | CE |
| 10003786 | 3 mm     | 12 mm | 6 mm           | 9 mm      | TX10 | zip-lock påse 7cm  | 20 ST    |    |
| 10003787 | 3 mm     | 16 mm | 6 mm           | 13 mm     | TX10 | zip-lock påse 7cm  | 20 ST    | ✓  |
| 10003788 | 3 mm     | 20 mm | 6 mm           | 17 mm     | TX10 | zip-lock påse 7cm  | 20 ST    | ✓  |
| 10003789 | 3 mm     | 25 mm | 6 mm           | 18 mm     | TX10 | zip-lock påse 7cm  | 20 ST    | ✓  |
| 10003790 | 3 mm     | 30 mm | 6 mm           | 18 mm     | TX10 | zip-lock påse 7cm  | 20 ST    | ✓  |
| 10003791 | 3 mm     | 40 mm | 6 mm           | 24 mm     | TX10 | zip-lock påse 7cm  | 20 ST    | ✓  |
| 10003792 | 3,5 mm   | 16 mm | 7 mm           | 12 mm     | TX10 | zip-lock påse 7cm  | 20 ST    |    |
| 10003793 | 3,5 mm   | 20 mm | 7 mm           | 16 mm     | TX10 | zip-lock påse 7cm  | 20 ST    | ✓  |
| 10003794 | 3,5 mm   | 30 mm | 7 mm           | 18 mm     | TX10 | zip-lock påse 7cm  | 20 ST    | ✓  |
| 10003795 | 3,5 mm   | 40 mm | 7 mm           | 24 mm     | TX10 | zip-lock påse 7cm  | 20 ST    | ✓  |
| 10003796 | 4 mm     | 20 mm | 8 mm           | 16 mm     | TX20 | zip-lock påse 7cm  | 20 ST    | ✓  |
| 10003797 | 4 mm     | 25 mm | 8 mm           | 18 mm     | TX20 | zip-lock påse 7cm  | 20 ST    | ✓  |
| 10003798 | 4 mm     | 30 mm | 8 mm           | 18 mm     | TX20 | zip-lock påse 7cm  | 20 ST    | ✓  |
| 10003799 | 4 mm     | 35 mm | 8 mm           | 24 mm     | TX20 | zip-lock påse 7cm  | 20 ST    | ✓  |
| 10003800 | 4 mm     | 40 mm | 8 mm           | 24 mm     | TX20 | zip-lock påse 7cm  | 20 ST    | ✓  |
| 10003801 | 4 mm     | 50 mm | 8 mm           | 30 mm     | TX20 | zip-lock påse 7cm  | 20 ST    | ✓  |
| 10003802 | 4 mm     | 60 mm | 8 mm           | 36 mm     | TX20 | zip-lock påse 7cm  | 10 ST    | ✓  |
| 10003803 | 4,5 mm   | 30 mm | 9 mm           | 18 mm     | TX20 | zip-lock påse 7cm  | 20 ST    | ✓  |
| 10003804 | 4,5 mm   | 40 mm | 9 mm           | 24 mm     | TX20 | zip-lock påse 7cm  | 20 ST    | ✓  |
| 10003805 | 4,5 mm   | 50 mm | 9 mm           | 30 mm     | TX20 | zip-lock påse 7cm  | 20 ST    | ✓  |
| 10003806 | 4,5 mm   | 60 mm | 9 mm           | 36 mm     | TX20 | zip-lock påse 7cm  | 10 ST    | ✓  |
| 10003807 | 4,5 mm   | 70 mm | 9 mm           | 42 mm     | TX20 | zip-lock påse 12cm | 10 ST    | ✓  |
| 10003808 | 5 mm     | 25 mm | 10 mm          | 20 mm     | TX25 | zip-lock påse 7cm  | 20 ST    | ✓  |
| 10003809 | 5 mm     | 30 mm | 10 mm          | 20 mm     | TX25 | zip-lock påse 7cm  | 20 ST    | ✓  |
| 10003810 | 5 mm     | 40 mm | 10 mm          | 24 mm     | TX25 | zip-lock påse 7cm  | 20 ST    | ✓  |
| 10003811 | 5 mm     | 50 mm | 10 mm          | 30 mm     | TX25 | zip-lock påse 7cm  | 20 ST    | ✓  |

| Art nr   | Diameter | Längd  | Huvud diameter | Gänglängd | Bits | Förpackning        | Innehåll | CE |
|----------|----------|--------|----------------|-----------|------|--------------------|----------|----|
| 10003812 | 5 mm     | 60 mm  | 10 mm          | 36 mm     | TX25 | zip-lock påse 7cm  | 10 ST    | ✓  |
| 10003813 | 5 mm     | 70 mm  | 10 mm          | 42 mm     | TX25 | zip-lock påse 12cm | 10 ST    | ✓  |
| 10003814 | 5 mm     | 80 mm  | 10 mm          | 42 mm     | TX25 | zip-lock påse 12cm | 10 ST    | ✓  |
| 10003815 | 5 mm     | 90 mm  | 10 mm          | 42 mm     | TX25 | zip-lock påse 12cm | 10 ST    | ✓  |
| 10003816 | 6 mm     | 50 mm  | 11,7 mm        | 30 mm     | TX30 | zip-lock påse 7cm  | 10 ST    | ✓  |
| 10003817 | 6 mm     | 60 mm  | 11,7 mm        | 36 mm     | TX30 | zip-lock påse 7cm  | 10 ST    | ✓  |
| 10003818 | 6 mm     | 70 mm  | 11,7 mm        | 42 mm     | TX30 | zip-lock påse 12cm | 10 ST    | ✓  |
| 10003819 | 6 mm     | 80 mm  | 11,7 mm        | 42 mm     | TX30 | zip-lock påse 12cm | 10 ST    | ✓  |
| 10003820 | 6 mm     | 90 mm  | 11,7 mm        | 42 mm     | TX30 | zip-lock påse 12cm | 10 ST    | ✓  |
| 10003821 | 6 mm     | 100 mm | 11,7 mm        | 52 mm     | TX30 | zip-lock påse 12cm | 10 ST    | ✓  |
| 10003822 | 6 mm     | 120 mm | 11,7 mm        | 72 mm     | TX30 | zip-lock påse 16cm | 10 ST    | ✓  |