



# SUPERLIM 1

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

### BESKRIVNING AV PRODUKT

Ett lättflytande lim för hårda och ej sugande material, där ytorna är väl sammanfallande. Limmet härdar på 20 sekunder.

### ANVÄNDINGSOMRÅDE

Hårda och ej sugande material som metall, glas, gummi, porslin etc. Använd Bostik Superlim Gel vid limning av porösa, sugande eller ojämna material.

### ARBETSBESKRIVNING

1. Ta bort hatten och punktera pipen med en nål. 2. Se till att limytorna är rena och torra. Applicera limmet i ett tunt lager på den ena ytan. 3. Pressa samman ytorna i ca 20 sekunder. 4. Ta bort överflödigt lim från pipen på förpackningen och sätt på korken.

### MILJÖ & HÄLSA

Irriterande för ögon, andningsorgan och hud. För ytterligare information, se varuinformationsblad.

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00  
[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)



## TEKNISK DATA

[iplus CustomFunction='TechnicalDataSections'/]

**KONTAKTA OSS**

**TLF 042-19 50 00**

**info.se@bostik.com**



**Bostik AB**, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf: +46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, [www.bostik.se](http://www.bostik.se)

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.